




دستگاه تابلو پیچ الکترونیکی

کاربرد:

این دستگاه برای نمایش عیوب ظاهری نخ بر روی یک تابلو استفاده می شود.

قسمت های دستگاه :

- ✓ ۱- صفحه کلید
- ✓ ۲- کلید پاور ON و OFF
- ✓ ۳- صفحه نمایش LCD
- ✓ ۴- جایگاه نصب تابلو
- ✓ ۵- عدد تابلو
- ✓ ۶- قسمت متحرک
- ✓ ۷- سیستم کشش دهنده
- ✓ ۸- راهنمای نخ






صفحه کلید

صفحه کلید دستگاه شامل کلید های زیر است :

- ۱- START شروع آزمایش
- ۲- STOP توقف در هین آزمایش
- ۳- SET تنظیم تعداد نخها در واحد طول
- ۴- RESET ذخیره تعداد نخهای تنظیم شده
- ۵- UP افزایش تعداد نخها
- ۶- DOWN کاهش تعداد نخها





کارکرد :

ابتدا با روشن کردن دستگاه، کادر زیر مشاهده می شود:

NOVIN REES SANJ

A- اگر دستگاه آماده کار باشد عبارتی فک متحرک در سمت چپ دستگاه

باشد، کادر زیر نمایش داده می شود

Test is ready

در این حالت دستگاه برای انجام آزمایش آماده است. با عبور دادن نخ از مسیر راهنماها و سیستم کشش سر نخ را روی گیره تابلو محکم نمائید.

پس از قرار دادن نخ کلید Start را فشار دهید .

دستگاه شروع به آزمایش می کند و کادر زیر نمایش داده می شود

Test is doing

B- دزر زمان روشن کردن دستگاه، اگر کادر زیر مشاهده شد:

For ready please
Start

با فشار دادن کلید Start دستگاه برای انجام آزمایش آماده میشود.



در حین بازگشت به حالت اولیه کادر زیر رویت می گردد.

Please wait

بعد از آماده شدن دستگاه برای تست صفحه نمایش زیر نمایش داده می شود

Test is ready

با قرار دادن نخ و فشار دادن کلید Start آزمایش شروع می شود .

Test is doing

تنظیم تعداد نخ ها:ژ

برای تنظیم تعداد نخ ها روی تابلو (تعداد پیچش نخ در سانتیمتر طول تابلو) کلید SET زده شود .

در این حالت صفحه نمایش زیر نشان داده می شود:

Counter : 3.3 /cm

توجه:

عدد نمایش داده شده در مثال فوق یعنی نخ با تراکم ۳.۳ تا در سانتیمتر طول تابلو پیچیده خواهد شد .

با کلیدهای up و down ، می توان تراکم نخ را تنظیم نمود.

با فشار دادن کلید Reset مقدار تراکم نخ ذخیره می گردد و نمایش داده شده پیغام آماده بودن دستگاه برای آزمایش مشاهده می نمایم.



Test is ready
Speed:

با فشار دادن کلید Start وارد آزمایش می شویم.

Test is doing

در حین انجام آزمایش با زدن کلید Stop آزمایش متوقف می شود .

پایان آزمایش :

پس از رسیدن قسمت متحرک به انتهای تابلو (سمت راست).دستگاه متوقف می شود .

با برداشتن تابلو نخ پیچ شده برای تکرار با زدن کلید Start قسمت متحرک به ابتدای تابلو (سمت چپ) بر می گردد .

مشخصات دستگاه :

برق ۲۲۰ ولت AC

توان مصرفی ۳۰۰ وات

طول : ۱۰۲ سانتیمتر

عرض: ۳۵ سانتیمتر

ارتفاع: ۳۳ سانتیمتر

وزن:

یادداشت

کاشان - کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، روبروی نمایندگی ۲۰۷۴ ایران خودرو
تلفن: ۰۳۱-۵۵۵۳۴۴۶۶-۸ همراه: ۰۹۱۳۱۶۲۲۱۷۴

کد پستی: ۸۷۱۳۵/۳۱۳۳

www.reessanje.com



REES SANJE

تابلو پیچ الکترونیکی
ELECTRONIC WRAP TABLE

کاشان - کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، روبروی نمایندگی ۲۰۷۴ ایران خودرو، شرکت ریس سنج

همراه: ۰۹۱۳۱۶۲۲۱۷۴

تلفن: ۸ - ۵۵۵۳۴۴۶۶ - ۰۳۱

www.reessanje.com



REES SANJE

دفترچه راهنمای :

کتابچه راهنمای الکترونیکی

ELECTRONIC WRAP TABLE